

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940227 750 |
| GTIN | 4062406070281 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| ComfortClose | nej |
| Bredd | 2000 mm |
| djup i G | 20 |
| lådornas effektiva bredd | 900 mm |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| effektiv höjd | 613 mm |
| bredd i G | 80 |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Djup | 500 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×14 |
| vikt | 107 kg |
| lådornas effektiva bredd i G | 36 |
| Handtag positionering | upptill |
| lådornas effektiva djup | 350 mm |
| Antal lådor | 2 |
| lådornas effektiva djup i G | 14 |
| antal hyllor | 2 |
| höjd | 750 mm |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×14G |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940560 40 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm | 940652 125 |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F | 940559 F |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm | 940652 300 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm | 940652 150 |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20 | 951985 80X20 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940552 40 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940550 40 |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75 |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20 | 951980 80X20 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm | 940652 75 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm | 940652 200 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm | 940652 100 |