

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940801 900
GTIN	4062406070410
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 20×20G. Passande utdragslådor: 16×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	745 mm
höjd	900 mm
vikt	30 kg
ComfortClose	nej

djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
Skåptyp	Basskåp
Handtag positionering	upptill
bredd i G	20
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bredd	500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125