

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940801 1250
GTIN	4062406070434
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 20×20G. Passande utdragslådor: 16×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1250 mm
Djup	500 mm
ComfortClose	nej
effektiv höjd	1095 mm

Skåptyp	Basskåp
Bredd	500 mm
vikt	38 kg
djup i G	20
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Handtag positionering	upptill
bredd i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
	940640 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 200 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 75 mm

940640 75

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåpshöjd 1250 mm

940501 1250

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 300 mm

940640 300

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940550 20