

**Garant****APMT 180516 SR, HB7510, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	215223 ST1400
GTIN	4045197707772
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p_{max}} = 9$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Hörnradie	1,6 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 180516 SR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		