

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940803 900
GTIN	4062406070472
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 20×20G. Passande utdragslådor: 16×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
Skåptyp	Basskåp
bredd i G	20
höjd	900 mm

Handtag positionering	upptill
Bredd	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	30 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	745 mm
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
	940640 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 150 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 200 mm

940640 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 100 mm

940640 100

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G  
lådans fronthöjd 300 mm

940640 300