

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940803 1000
GTIN	4062406070489
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 20×20G. Passande utdragslådor: 16×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
höjd	1000 mm
Bredd	500 mm
bredd i G	20

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Handtag positionering	upptill
Djup	500 mm
vikt	32 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	845 mm
Skåptyp	Basskåp
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 300 mm	940640 300
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 150 mm	940640 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 200 mm	940640 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 75 mm	940640 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940560 20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 20G lådans fronthöjd 100 mm	940640 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 20	940552 20