

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940821 750
GTIN	4062406070519
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	750 mm
vikt	34 kg
Handtag positionering	upptill
Djup	500 mm

ComfortClose	nej
effektiv höjd	595 mm
bredd i G	30
Skåpfronter	dörr helt av plåt
djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	750 mm
Skåptyp	Basskåp
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75