

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940821 1250 |
| GTIN | 4062406070557 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| Djup | 500 mm |
| ComfortClose | nej |
| effektiv höjd | 1095 mm |
| vikt | 49 kg |

| | |
|--|--|
| Handtag positionering | upptill |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| Bredd | 750 mm |
| djup i G | 20 |
| höjd | 1250 mm |
| bredd i G | 30 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 940641 300 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 940641 75 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 940641 200 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 940641 100 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 940641 125 |

| | |
|--|------------------|
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940552 30 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940550 30 |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940590 30 |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1250 mm | 940501 1250 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940560 30 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 940641 150 |