

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 940821 1000   |
| GTIN         | 4062406070540 |
| Artikelklass | 9GI           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| bredd i G             | 30      |
| Handtag positionering | upptill |
| Bredd                 | 750 mm  |
| djup i G              | 20      |

|  |  |
|--|--|
| Skåptyp                                | Basskåp  |
| ComfortClose                           | nej  |
| Djup                                   | 500 mm   |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja   |
| effektiv höjd                          | 845 mm   |
| höjd                                   | 1000 mm  |
| Skåpfronter                            | dörr helt av plåt  |
| vikt                                   | 42 kg  |
| Utförande                              | för individuell inredning                                      |
| Materialtjocklek                       | 0,9 mm   |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme      | 1000   |
| Dörröppningsvinkel                     | 250 grad   |
| Höjdställning i raster                 | 25   |
| Cylinderlås                            | modulär låscylinder  |
| Färgval                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag                            | Hyllskåp   |

## Tillbehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 940641 100      |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm  | 940641 75       |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11  | 914226 GP11     |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30                                  | 940552 30       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 940641 125      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm               | 940641 200       |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 940560 30        |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30  | 940550 30        |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30   | 940590 30        |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm               | 940641 300       |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm               | 940641 150       |