

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940823 800
GTIN	4062406070595
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
höjd	800 mm
bredd i G	30
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

djup i G	20
Djup	500 mm
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Bredd	750 mm
Skåptyp	Basskåp
effektiv höjd	645 mm
vikt	36 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 750/800 mm	940510 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800