

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940823 1000
GTIN	4062406070618
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåptyp	Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	845 mm
Bredd	750 mm

bredd i G	30
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
vikt	42 kg
Djup	500 mm
höjd	1000 mm
Handtag positionering	upptill
djup i G	20
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940641 125

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 125 mm

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för
skåpshöjd 900/1000 mm

940501 900/1000

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 75 mm

940641 75

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 150 mm

940641 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G
lådans fronthöjd 200 mm

940641 200

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30