

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940841 900
GTIN	4062406070670
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
ComfortClose	nej
effektiv höjd	745 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

djup i G	20
Skåptyp	Basskåp
bredd i G	40
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	900 mm
vikt	46 kg
Handtag positionering	upptill
Bredd	1000 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 900 mm	940511 900
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11