

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940823 750
GTIN	4062406070588
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
effektiv höjd	595 mm
ComfortClose	nej
bredd i G	30

Skåp typ	Basskåp
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Handtag positionering	upptill
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	750 mm
vikt	34 kg
djup i G	20
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Belysningsssats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Belysningsssats Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200