

Garant GRIDLINE

**Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940841 800
GTIN	4062406070663
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	645 mm
höjd	800 mm
ComfortClose	nej
vikt	42 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20

Handtag positionering	upptill
bredd i G	40
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Skåptyp	Basskåp
Djup	500 mm
Bredd	1000 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 750/800 mm	940511 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40