

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940823 1500
GTIN	4062406070632
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×20G. Passande utdragslådor: 26×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	1500 mm
Skåptyp	Basskåp
ComfortClose	nej

djup i G	20
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	1345 mm
bredd i G	30
Bredd	750 mm
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	56 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940641 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1500 mm	940510 1500
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940641 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940641 200

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940641 125
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1500 mm	940501 1500
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940641 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940641 300
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30