

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940843 2000 |
| GTIN | 4062406070786 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------|
| djup i G | 20 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| höjd | 2000 mm |
| effektiv höjd | 1845 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| vikt | 81 kg |
| ComfortClose | nej |
| Djup | 500 mm |
| bredd i G | 40 |
| Handtag positionering | i mitten |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr |
| Bredd | 1000 mm |
| Skåptyp | Basskåp |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm | 940642 200 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm | 940642 150 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm | 940642 300 |
| Belysningsats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm | 940511 2000 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm | 940642 100 |
| | 940642 75 |

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 75 mm

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940550 40 |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940552 40 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940560 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940590 40 |
|---|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|---|------------|
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm | 940642 125 |
|---|------------|

| | |
|---|-------------|
| Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 2000 mm | 940501 2000 |
|---|-------------|