

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940841 1500
GTIN	4062406070700
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
ComfortClose	nej
effektiv höjd	1345 mm
höjd	1500 mm

Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
bredd i G	40
Skåptyp	Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
Handtag positionering	upptill
vikt	65 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1500 mm	940511 1500
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 1500 mm	940501 1500