

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940843 750
GTIN	4062406070724
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	750 mm
ComfortClose	nej
Bredd	1000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåptyp	Basskåp
bredd i G	40

Handtag positionering	upptill
djup i G	20
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	595 mm
Djup	500 mm
vikt	41 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 750/800 mm	940511 750/800

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11