

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940841 1000
GTIN	4062406070687
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	845 mm
djup i G	20
Skåptyp	Basskåp
höjd	1000 mm

ComfortClose	nej
vikt	49 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Handtag positionering	upptill
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 150 mm

940642 150

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 300 mm

940642 300

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 125 mm

940642 125

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940560 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 75 mm

940642 75