

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940843 1250
GTIN	4062406070762
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
bredd i G	40
vikt	57 kg

djup i G	20
effektiv höjd	1095 mm
Skåptyp	Basskåp
Djup	500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
ComfortClose	nej
höjd	1250 mm
Bredd	1000 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300