



## Skåp med slagdörrar med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	949501 2000
GTIN	4062406081928
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Närmare information om låsanordningar se nr 950050 – 950060.

Med dörrar helt av plåt.

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

#### OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1840 mm
Djup	400 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
vikt	69 kg
Handtag positionering	i mitten
antal hyllor	4
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	60 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	225 grad
Höjdställning i raster	40 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Pärmskåp

## Tillbehör

Extra hylla Typ 1000	949514 1000
----------------------	-------------