



Skåp med slagdörrar med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1200mm



Beställningsdata

Ordernummer	949503 1200
GTIN	4062406080570
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Närmare information om låsanordningar se nr 950050 – 950060.

Med dörrar med siktrutor (polykarbonatskivor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Bredd	1000 mm
antal hyllor	2
effektiv höjd	1040 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	400 mm
höjd	1200 mm
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	60 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	225 grad
Höjdinställning i raster	40 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Pärmskåp

Tillbehör

Extra hylla Typ 1000	949514 1000
----------------------	-------------