



Skåp utan dörrar, höjd: 2000mm



Beställningsdata

Ordernummer	949506 2000
GTIN	4062406082017
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Närmare information om låsanordningar se nr 950050 – 950060.

Utan dörrar, som öppet hyllställ.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	öppen
antal hyllor	4
effektiv höjd	1840 mm
höjd	2000 mm

Djup	400 mm
Bredd	1000 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	60 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Pärmskåp

Tillbehör

Extra hylla Typ 1000	949514 1000
----------------------	-------------