

**Dörrskåp med hyllor, höjd mm/Modell: 1950/A****Beställningsdata**

Ordernummer	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Artikelklass	92S

Beskrivning**Utförande:**

Stomme och dörrar av stålplåt, hyllplan kan fästas i 40 mm raster. Dörrarna har förstärkningar på insidan och kan låsas med skjuthandtag med **stiftcylinderlås**. Kompletterat med **4 hyllplan** av förzinkad plåt.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	74 kg
Bredd	950 mm
antal hyllor	4
effektiv höjd	1820 mm
Handtag positionering	i mitten

Djup	430 mm
höjd	1950 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Modell	A
Materialtjocklek	0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	80 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	500 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	40 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Pärmskåp

Tillbehör

Extra hylla Typ 950	949534 950
---------------------	------------