

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940861 750
GTIN	4062406070861
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	595 mm
Skåptyp	Basskåp
höjd	750 mm
djup i G	20
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

bredd i G	50
Handtag positionering	upptill
vikt	65 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bredd	1250 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940512 750/800