

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940865 800
GTIN	4062406071011
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Skåptyp	Basskåp
vikt	68 kg
Djup	500 mm
bredd i G	50
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	800 mm

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Bredd	1250 mm
Handtag positionering	upptill
ComfortClose	nej
effektiv höjd	645 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940513 750/800
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50