


Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940863 800
GTIN	4062406070946
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	1250 mm
djup i G	20
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	645 mm
Skåptyp	Basskåp
Handtag positionering	upptill

vikt	68 kg
Djup	500 mm
ComfortClose	nej
höjd	800 mm
bredd i G	50
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940512 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50