

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940863 1250
GTIN	4062406070977
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1250 mm
Djup	500 mm
effektiv höjd	1095 mm

Handtag positionering	upptill
Skåptyp	Basskåp
vikt	91 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
höjd	1250 mm
ComfortClose	nej
djup i G	20
bredd i G	50
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11