

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940865 1000 |
| GTIN | 4062406071035 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------------------------|
| höjd | 1000 mm |
| Bredd | 1250 mm |
| Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt |
| effektiv höjd | 845 mm |
| bredd i G | 50 |

| | |
|--|--|
| djup i G | 20 |
| Djup | 500 mm |
| Handtag positionering | upptill |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| vikt | 78 kg |
| Skåptyp | Basskåp |
| ComfortClose | nej |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 |
| Höjdställning i raster | 25 |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|--|------------------|
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940550 50 |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940590 50 |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940560 50 |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 1000/1250 mm | 940513 1000/1250 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940552 50 |