

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940865 1250
GTIN	4062406071042
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1095 mm
Djup	500 mm
Bredd	1250 mm
vikt	91 kg

Handtag positionering	upptill
Skåptyp	Basskåp
ComfortClose	nej
djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	50
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
höjd	1250 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50