

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940863 750
GTIN	4062406070939
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1250 mm
effektiv höjd	595 mm
vikt	65 kg
djup i G	20
Skåptyp	Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr

höjd	750 mm
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
bredd i G	50
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940512 750/800
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 750/800 mm	940501 750/800