

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940867 1000
GTIN	4062406071103
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	78 kg
bredd i G	50
djup i G	20
Bredd	1250 mm
effektiv höjd	845 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
Skåp typ	Basskåp
Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50