

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940867 800
GTIN	4062406071080
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Skåptyp	Basskåp
effektiv höjd	645 mm
djup i G	20
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Handtag positionering	upptill
höjd	800 mm

vikt	68 kg
bredd i G	50
Bredd	1250 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940513 750/800