

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940867 1500
GTIN	4062406071127
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 50×20G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Skåptyp	Basskåp
vikt	104 kg
effektiv höjd	1345 mm

Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
höjd	1500 mm
djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
Djup	500 mm
bredd i G	50
Bredd	1250 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåpshöjd 1500 mm	940513 1500
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50