

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 800mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940887 800 |
| GTIN | 4062406071226 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------------------|
| vikt | 71 kg |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr |
| Handtag positionering | upptill |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Skåptyp | Basskåp |
| effektiv höjd | 645 mm |
| ComfortClose | nej |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Djup | 500 mm |
| höjd | 800 mm |
| djup i G | 20 |
| bredd i G | 60 |
| Bredd | 1500 mm |
| Utförande | för individuell inredning |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 |
| Höjdställning i raster | 25 |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 940651 125 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 940651 150 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940550 30 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940560 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 940651 100 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940552 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 940651 75 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 940651 200 |
| Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940590 30 |

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjuddörrar,
bredd 60G för skåphöjd 750/800 mm

940514 750/800

Utdragslåda för skjuddörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
300 mm

940651 300