

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940887 2000
GTIN	4062406071271
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Bredd	1500 mm

Handtag positionering	i mitten
vikt	130 kg
bredd i G	60
effektiv höjd	1845 mm
Djup	500 mm
Skåptyp	Basskåp
höjd	2000 mm
djup i G	20
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 2000 mm	940514 2000

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdraglåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdraglåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125