

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940885 750
GTIN	4062406071141
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåptyp	Basskåp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	60
effektiv höjd	595 mm
höjd	750 mm
Djup	500 mm
djup i G	20

vikt	68 kg
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
Bredd	1500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 750/800 mm	940514 750/800
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
	940651 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
200 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
125 mm

940651 125

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30