

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940887 1000
GTIN	4062406071240
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
Bredd	1500 mm
höjd	1000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
djup i G	20
effektiv höjd	845 mm
ComfortClose	nej

Djup	500 mm
bredd i G	60
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåptyp	Basskåp
vikt	81 kg
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30