

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940887 900
GTIN	4062406071233
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåptyp	Basskåp
djup i G	20
bredd i G	60
vikt	75 kg
Handtag positionering	upptill
Bredd	1500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

effektiv höjd	745 mm
höjd	900 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 900 mm	940514 900
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
	940651 125

Utdraglåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
125 mm

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Utdraglåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
75 mm

940651 75