

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940885 1500
GTIN	4062406071196
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1500 mm
Djup	500 mm
bredd i G	60
Skåptyp	Basskåp

ComfortClose	nej
effektiv höjd	1345 mm
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1500 mm
vikt	105 kg
djup i G	20
Handtag positionering	upptill
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdinställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
	940651 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
200 mm

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
300 mm

940651 300

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
75 mm

940651 75