

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940907 1000
GTIN	4062406071387
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×20G. Passande utdragslådor: 36×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	80
djup i G	20
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	845 mm
ComfortClose	nej

Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
vikt	98 kg
Djup	500 mm
Skåptyp	Basskåp
höjd	1000 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250