

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940905 1000
GTIN	4062406071318
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×20G. Passande utdragslådor: 36×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
djup i G	20
effektiv höjd	845 mm
Skåptyp	Basskåp
Handtag positionering	upptill
vikt	98 kg
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	2000 mm
bredd i G	80
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21