

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940905 800
GTIN	4062406071295
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×20G. Passande utdragslådor: 36×14G (separat) beställning. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	800 mm
effektiv höjd	645 mm
Skåptyp	Basskåp
Bredd	2000 mm
Handtag positionering	upptill
vikt	87 kg

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
ComfortClose	nej
bredd i G	80
djup i G	20
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 750/800 mm	940515 750/800