

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941023 1000
GTIN	4062406071509
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej

antal hyllor	1
Handtag positionering	upptill
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1000 mm
djup i G	28
effektiv höjd	845 mm
Djup	700 mm
bredd i G	40
vikt	81 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Åkverk eftermonteringsatts passar till hurtsdjup i G 28	958480 28
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F