

Garant GRIDLINE

Storvolymöverskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941033 1000
GTIN	4062406071530
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåpet i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymöverskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	28
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	700 mm

vikt	81 kg
Handtag positionering	nedtill
antal hyllor	1
bredd i G	40
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
Bredd	1000 mm
ComfortClose	nej
effektiv höjd	845 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75

Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200