

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med skjuddörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941065 1000
GTIN	4062406071608
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåpet i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	2000 mm
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
Djup	700 mm
effektiv höjd	863 mm
vikt	160 kg

bredd i G	80
djup i G	28
Handtag positionering	upptill
antal hyllor	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymsskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942583 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942583 300
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942583 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942583 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250