

Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett, obelagd, Typ: 1-6



Beställningsdata

Ordernummer	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Rullvalsd, normal spiralvinkel, kärntjocklek och kärnkona.

Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handbormaskiner). Prisvärt utförande.

Teknisk beskrivning

Antal borrar	51
intervall mellan borrar diametrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2 mm	114000 2

Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralborr HSSrullvalsad N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-6	115475 1-6