

Garant GRIDLINE

Storvolymöverskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941075 1000
GTIN	4062406071646
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	28
Handtag positionering	nedtill
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	1000 mm
Bredd	2000 mm

bredd i G	80
antal hyllor	2
effektiv höjd	863 mm
Djup	700 mm
vikt	160 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942583 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942583 300
Lutande hylla före Form - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942583 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjuddörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Utdragslåda för skjuddörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942583 75
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21