

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp, djup 28G, 4 fribärande utdrag, höjd: 1000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942004 1000
GTIN	4062406071684
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåp i 30×28G.

Vertikalskåpen är utrustade **med fribärande utdrag**, som är försedda med en **enkelutdragssäkring** så att alltid bara ett utdrag kan öppnas. Utdragens ramar är perforerade i 37 mm raster för infästning av verktygskassetter, hyllbottentråg och perforerade paneler.

Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och **måste ovillkorligen säkras mot vältning**. Låsbara med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Specialtillbehör:**

Vertikalutdragen kan förses med hylltråg nr 942010, perforerade paneler nr 942015, verktygskassetter nr 970130.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, vertikalutdrag antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Vid vertikalutdragsbredden 330 mm kan två hållare monteras bredvid varandra.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Bärförmåga vertikalutdrag: 175 kg

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

## Teknisk beskrivning

vertikalutdragets effektiva djup	627 mm
vertikalutdragets effektiva bredd	153 mm
vikt	181 kg
Bredd	750 mm
Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	175 kg
Djup	700 mm
höjd	1000 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	680 mm
djup i G	28
bredd i G	30
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	700 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	37 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Vertikalskåp