

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med med fönsterförsedd dörr, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942303 1000
GTIN	4062406071783
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
vikt	76 kg
ComfortClose	nej

antal hyllor	2
djup i G	28
höjd	1000 mm
bredd i G	30
effektiv höjd	845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
Bredd	750 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Åkverk eftermonteringsatts passar till hurtsdjup i G 28	958480 28
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 30	942610 30

